Caractéristiques techniques MAC 700 Profile

DONNÉES PHYSIQUES
Longueur 450 mm (17.7 in) Largeur 365 mm (14.4 in) Hauteur 636 mm (25.0 in) Poids 34.5 kg (76.1 lbs)
SOURCE
Lampe700 W à décharge, arc courtCulotSFc 10-4 avec détrompeurModèle approuvéOSRAM HTI 700/D4/75Ballastélectronique
DONNÉES THERMIQUES
Température ambiante maximale (T _a)
PHOTOMÉTRIE
Conditions de mesure
Photométrie : faisceau serré avec diffuseur
Flux total
Photométrie : faisceau moyen avec diffuseur
Flux total
Photométrie : faisceau ouvert avec diffuseur
Flux total14700 lumensFlux jusqu'au dixième de faisceau14700 lumensAngle du faisceau30.0°Angle au dixème29.0°
Photométrie : faisceau serré sans diffuseur
Flux total
Flux total
Flux jusqu'au dixième de faisceau
Photométrie : faisceau ouvert sans diffuseur
Flux total

OPTIQUE

A soul or de Avenue il	4.40	000
Réflecteur de lumière froide en verre		

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Câble d'alimentation	3 m sans fiche
Secteur compatible	100-130/200-250 V AC, 50/60 Hz
Alimentation	auto-adaptative, électronique à découpage
Fusible principal sous 200 - 250 V	6.3 AT, P/N 05020020
Fusible principal sous 100 - 130 V	

Puissance et courant caractéristiques

@ 100 V, 60 Hz	1019 W, 10.3 A, PF 0.996
@ 120 V, 60 Hz	988 W, 8.3 A, PF 0.995
@ 208 V, 60 Hz	949 W, 4.7 A, PF 0.976
@ 230 V, 50 Hz	944 W, 4.2 A, PF 0.973
@ 240 V, 50 Hz	940 W, 4.0 A, PF 0.970
@ 250 V, 50 Hz	940 W, 3.9 A, PF 0.966

V = vVolts, Hz = hHertz, W = Watts, A = Amps, PF = facteur de puissance

Note: considérez une tolérance de +/- 10% sur les mesures données ici. Mesures effectuées à la tension nominale. Les valeurs du secteur peuvent varier de +/- 10%.

CONTRÔLE ET PROGRAMMATION

Protocole
Canaux de contrôle
Récepteur RS-485 Opto-isolé
Connectique XLR 3 et 5 broches à verrouillage; 1 - blindage, 2 - pt froid (-), 3 - pt chaud (+)
Adressage et configuration Panneau de contrôle à LEDs ou boîtier MP-2
Contrôle des effets mode suiveur ou vectoriel
Installation du logiciel

EFFETS ÉLECTROMÉCANIQUES

Faisceau

Prisme interchangeable, rotatif grande vitesse, 3 facettes, contrôle sous 8 bits Iris motorisé, contrôle sous 8 ou 16 bits

Gradateur / shutter

Gradation complète, contrôle sous 8 ou 16 bits

Shutter: flashs variables de 2 à 10 Hz, contrôle sous 8 bits

Couleur

1 roue de couleur motorisée à 8 filtres dichroïques interchangeables + blanc, contrôle sous 8 ou 16 bits

Trichromie

Cyan: 0-100%, contrôle sous 8 ou 16 bits Magenta: 0-100%, contrôle sous 8 ou 16 bits Jaune: 0-100%, contrôle sous 8 ou 16 bits

Pan/tilt

Pan: 540°, contrôle sous 16 bits Tilt: 246°, contrôle sous 16 bits Correction automatique de position

Gobos

Gobos tournants : 6 filtres + blanc, rotation continue ou indexée, contrôle sous 16 bits

Gobos statiques: 9 filtres + blanc, contrôle sous 8 bits

Roue d'animation

Effet vertical, horizontal ou en position angulaire indexée.

Indexation et rotation continue autour dans la position choisie, contrôle sous 8 ou 16 bits

Mise au net

Mise au net motorisée : 2 m à l'infini, contrôle sous 8 ou 16 bits

Zoom

Amplitude 14° - 30°, contrôle sous 8 ou 16 bits

GOBOS

GOBOS
Diamètre extérieur:
ROUE D'ANIMATION
Diamètre extérieur:.116 mm +0/-0.25 mmDiamètre extérieur de l'image:.112 mmDiamètre intérieur de l'image:.32 mmMatériau:.Aluminium de 0.5 mm avec moyeu aimanté
HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉ
EU : CEM
CONSTRUCTION
Enveloppe
INSTALLATION
Points de montage
ACCESSOIRES FOURNIS
Lampe OSRAM HTI 700/D4/75 (installée) : P/N 97010212 Filtres de couleur dichroïques 8 (installés) Gobos 14 en métal et 1 en verre (installés), 5 gobos supplémentaire et un ressort de secours Roue d'animation Radial breakup (installée) : P/N 62325048 Fusible 200 - 250 V 6.3 AT (installé) : P/N 05020020 Fusible 100 -130 V 15 AT : P/N 05020027 2 embases Oméga avec loquets 1/4 de tour 2 x P/N 91602001 Câble XLR 3 broches, 5m P/N 11820008 Manuel d'utilisation P/N 35000137
ACCESSOIRES OPTIONNELS
Roue d'animation Spiral breakupP/N 62325049Roue d'animation Linear breakupP/N 62325050Roue d'animation Coarse tangentialP/N 62325051Roue d'animation Cloud breakupP/N 62325094Roue d'animation Elliptical breakupP/N 62325095Crochet à mâchoiresP/N 91602005Crochet G standardP/N 91602003Système DABS 1P/N 916111144Boîtier MP-2P/N 90758420Gobos pour MAC 500/550/700see www.martin.com
CODES DE COMMANDE
MAC 700 Profile en emballage carton P/N 90207000 MAC 700 Profile en flight case P/N 90207001