


Lampe halogène avec réflecteur

PAR30 75W/230/FL/E27

Radium

Date de la fiche technique du produit: 03.02.2021



D



650



2900K



2 000h



Dimmable

Données générales

Code Radium	22311197
Désignation	PAR30 75W/230/FL/E27
EAN 10 (unité)	4008597111976
Numéro du tarif douanier	85392192
Unité de transport (pièces)	15
EAN 40 (carton)	4008597411977
Poids brut du carton en kg	3.867
Longueur box in m	0.53
Largeur du carton en m	0.34
Hauteur du carton en m	0.18
ETIM classe	EC000266
ETIM classe désignation	Lampe halogène 230 V avec réflecteur
Product status	Inactive

Les paramètres électriques

Puissance nominale de la lampe	75 W
Puissance de la lampe de champ assignée	75.0 W
Consommation d'énergie kWh/1000h	75

Les paramètres électriques

Facteur de puissance	1.00
Tension de réseau (V)	230 V
Courant nominal (mA)	326 milliampère
Gradable	Oui

Les paramètres d'éclairage

Flux lumineux de la lampe en champ assigné	650 lumen
Flux lumineuse in 90° secteur	650 lumen
intensité lumineuse	2200 candela
angle de rayonnement	30 degré
température de couleur	2900 kelvin
Indice de rendu des couleurs Ra	100

Durée de vie

Durée de vie moyenne	2000 h
Nombre de cycle marche/arrêt	50000

Spécification

Label d'énergie 2013	D
diamètre	97 millimètre
Longueur totale max.	90 mm
longueur totale	91 millimètre
Position de fonctionnement	any
Teneur en mercure	0.0 mg
forme de la lampe	réflecteur PAR
modèle	Flood
Culot	E27

Autre(s)

Date d'abandon de l'UE	01.09.2016
Directive de l'UE	DIM2

Notices explicatives

#NV

Vous trouverez des informations sur le recyclage des lampes usagées et bris de la lampe sur www.radium.de/recycling.
La "durée de vie L70" décrite pour les lampes LED indique le nombre d'heures lorsque le flux lumineux a diminué à 70% de sa valeur initiale.
Le champ optionnel « Info durée de vie » contient les conditions de détermination de la durée de vie. Ainsi, « 12B50, 50Hz » détermine par exemple la durée de vie moyenne B50 dans un cycle de commutation de 12h pour une fréquence déterminée de 50 Hz, « 3B50, HF » basé sur un cycle de

Lampe halogène avec réflecteur

PAR30 75W/230V/FL/E27

Radium


commutation de 3h sur ECG (haute fréquence).

Lampe halogène avec réflecteur

PAR30 75W/230V/FL/E27

Radium

Culot




E27
IEC/EN 60061-1
Page 7004-21-9


Courbes spectrales

Puisque la lumière du jour est un mélange de la lumière directe du soleil et de la lumière du ciel, la composition spectrale change en permanence en fonction de l'heure du jour et de la météo. Le standard de lumière D65 correspond à une lumière du jour d'une température de couleur d'environ 6500 K. Les lampes à incandescence ont un spectre rougeâtre continu parce que la lumière est produite par échauffement du filament de tungstène. Le complément d'halogène au gaz de remplissage augmente l'efficacité et évite le noircissement. Une augmentation de l'efficacité supplémentaire peut être réalisée par le rajout du xénon et/ou le revêtement IRC.

La zone visible est de 380 à 780 nm; la hauteur du tableau correspond à l'émission spectrale relative (400mW/nm) par 10nm.



Lumière d'une lampe à incandescence



Lumière du jour (D 65)

Notices explicatives générales

Les données techniques de construction correspondent à DIN et IEC. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages corporels et matériels dus à une utilisation incorrecte. Les valeurs d'exploitation et les dimensions sont aux tolérances habituelles. À l'exception des modèles portant une identification spéciale, les lampes à incandescence sont destinées aux réseaux d'alimentation électrique de 230V. Les modèles non cités également avec culots et tensions différents sur demande. La vente et la livraison se font aux conditions de livraison et de paiement de Radium en vigueur à la conclusion du contrat. Les unités à envoyer sont économiques pour l'achat et la logistique, dans la mesure du possible veuillez commander des quantités qui répondent à cette attente. Nous facturons un supplément de 10 % pour les commandes de très petites quantités (fractions), qui par type de lampe, sont en dessous de chaque unité d'envoi. Tous changements concernant l'emballage ou le produit sont interdits car ils portent atteinte aux droits de la marque Radium. De plus, les qualités techniques du produit pourraient changer à son désavantage voire mener à sa destruction. Pour ces dommages, Radium décline toute responsabilité.

® = Marque déposée

Sous réserve de modifications techniques, erreurs et de délais de livraison.

Toutes les données techniques sans garantie.